


コンロサイドラック棚2段


取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書は大切に保管して時々読み返していただきご使用ください。

<使用イメージ>



<部品> 可動棚 × 2




フック × 2

吸盤 × 2



可動棚は使用イメージ図のように、本体に引っ掛けてお使いください。
可動棚の位置は左・右、高さは2ヶ所から選んで設置してください。

吸盤の取り付け方



※吸盤は、あらかじめ壁面の汚れを落としてから取り付けてください。

吸盤は転倒防止用です。
通常は左図のように本体左右の脇に引っ掛けて使用します。
できない場合は、使用環境に応じて引っ掛ける場所を、選んで取り付けてください。
吸盤を外す時は、つまみを持ってゆっくり外してください。



警告

- ※ 荷重を超える物を収納しないでください。変形や落下、破損の原因となります。
- ※ 小さなお子様の届く範囲では使用しないでください。フックや付属部品の取扱いには十分ご注意ください。
- ※ 本体が熱くなる場所でのご使用はおやめください。火傷や商品、収納物の破損の原因となります。



注意

- ※ 設置場所は必ず水平な場所を選んでください。
- ※ 収納物は均等な荷重を心がけ、荷重が片寄らないようにしてください。フックの掛け外しは慎重に行ってください。転倒する恐れがあります。
- ※ 移動の際は全ての収納物を外してから行ってください。
- ※ 本商品はキッチン収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途で使用しないでください。

天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不適切な修理・改造による事故・破損等の責任は補償いたしません。

品質表示

品名：コンロサイドラック棚2段
品番：AK-540
材質：本体・フック / スチール (クロムメッキ)
吸盤 / 塩化ビニル樹脂
サイズ：約 幅51×奥行14.5×高さ50 (cm)
原産国：日本

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間 AM9:00~PM5:00
(土、日、祝日を除く)

TEL (0256) 32-0421

FAX (0256) 35-5844

フリーダイヤル 0120-11-7405

川口工器株式会社サービス窓口

品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-0045新潟県三条市一ノ門2丁目4番45号

川口工器株式会社

<http://www.kawako.net/>